




完美的皮带轮激光对中仪ALI2002CN

- ✓ 普卢福ALI2002CN皮带轮对中仪，轻便、牢固、耐用，强有力的磁性支架可将它毫不费力地安装在皮带轮、链轮的外表或内表面。其周全的设计，确保没有易丢失的小零件或附件。
- ✓ ALI2002CN采用独有的反光技术，达到最大限度的角度分辨率。
- ✓ ALI2002CN可以测量长跨距的任意尺寸的皮带轮。安装好后，一条激光线射向对面皮带轮上的放射器。通过观测反射器和反射回发射器上的激光线位置，就可以直观地确定水平倾角、垂直倾角以及错位调整量。这些参数可同时被观测，简单方便、易操作。






ALI2002CN的使用

- ①、打开ALI2002CN的激光，安装在要进行对中的皮带轮面上。
- ②、激光线在反射器上的位置表示了垂直倾角和错位，被反射的激光线在发射器上的位置表示了水平倾角，检查这些位置。
- ③、通过调整可移动机器的垫片并观察反射器上激光线位置来调整垂直倾角：水平调整可通过移动机器来修正水平倾角：轴向调整通过轴向移动机器来修正错位。
- ④、当发射器激光线及相应的反射光分线和它们各自的参考线相重合时，表示达到了良好的对中状态。

皮带轮不对中实例




ALI2002CN技术数据

激光发射器

精度	0.2°
激光波长	675nm
输出功率	< 1 mW
激光类型	2类
测量距离	10m
激光线长度	5m距离上长7m
控制	摇臂式开关
操作时间	25小时
电池类型	4节AAA碱性电池
工作温度	-5°C至40°C
存放温度	-10°C至80°C
安装方式	强力磁铁
重量	0.26kg(含电池0.3kg)
尺寸	37mm x 40mm x 167mm
外壳	人造金刚砂粉涂层

激光反射器

精度	0.2°
反射镜尺寸	21 mm x 32mm
安装方式	强磁铁
重量	0.27kg
尺寸	37mm x 40mm x 167mm
外壳	铝，粉末涂层磨光



激光发射器
反射器



保存箱

