

## 铝棒材超声波探伤探头配置方案

编号	棒材外径	检测周向裂纹	双晶直探头	单晶直探头
1	20~30	2.5MHZ13*13K1R15 纵向磨弧	/	/
2	30~40	2.5MHZ13*13K1R20 纵向磨弧	/	/
3	40~50	/	2.5MHZ20F20R25	/
4	50~60	/	2.5MHZ20F20R30	/
5	60~70	/	2.5MHZ20F20R35	/
6	70~80	/	2.5MHZ20F20R40	/
7	80~90	/	2.5MHZ20F20R45	/
8	90~100	/	2.5MHZ20F20R50	/
9	100~200	/	/	5MHZ20 (配软膜, 检测多种直径)